

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261374 HB7315-1 |
| GTIN | 4062406770082 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

VC.T 160408 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mmVorschub f : 0,03 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schnitttiefe a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Sorte | HB7315-1 |
| Vorschub f | 0,03 - 0,25 mm/U |
| Hauptanwendung | N |
| Eckenradius | 0,8 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Spanbrecher | AF |
| Toleranz | G |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 600 m/min |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGT 160408 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |