

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268433 HBZ035 |
| GTIN | 4062406770112 |
| Artikelklasse | 21E |

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Sorte | HBZ035 |
| Schnitttiefe a_p | 0,4 - 2 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 190 m/min |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Vorschub f Drehen | 0,1 - 0,3 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Hauptanwendung | P |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 10T304 |
| Vorschub f Bohren | 0,03 - 0,12 mm |
| passend für Werkzeug-Ø D _c | 20 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |