

**Garant**
**VHM-Kugelfräser 220°, TiAlN, Ø DC: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	207175 3
GTIN	4045197126658
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 Exakte **Radiusform ohne Profilverzerrung.**

Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

 Toleranz: Radiuskontur = **±0,01 mm.**

 Mit Umschließungswinkel **220°**. Größe Nenn-Ø: **D<sub>c</sub> = f8**
**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Zähnezahl Z	2
Freistellungs-Ø D <sub>1</sub>	2,7 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	2,3 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	15 mm
Vorschub f <sub>z</sub> für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Radius R	1,5 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm

Typ	H
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	575 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	M
GG(G)	geeignet	575 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------