

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D,
System / Schaft-Ø: DM/60**

Bestelldaten

Bestellnummer	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 1040 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 10 mm

nicht spannbarer Bereich S: 333 mm

empfohlene Spannlänge: 240 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

Mittenversatz H Grundkörper	10 mm
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
nicht spannbarer Bereich S	333 mm
System	DM
empfohlene Spannlänge	240 mm

Montageschrauben-Set	269026 3
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	1040 mm
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	15×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft