

Garant GRIDLINE

**ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen fahrbar, 12×20G,
Höhe Gehäuse: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972032 500
GTIN	4062406769758
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **Für 100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm mit abriebfesten, **leitfähigen Rädern**.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 972010 – 972015 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972185.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Breite in G	12
-------------	----

Nutzhöhe	425 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Ausführung	fahrbar
Breite	400 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	700 mm
Tiefe in G	20
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse