

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972036 125
GTIN	4062406773854
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	12
Nutzhöhe	100 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutztiefe in G	20

Fronthöhe	125 mm
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade