

Garant GRIDLINE

ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe Gehäuse: 300mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972030 300
GTIN	4062406769727
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **Für 100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 972010 – 972015 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972185.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Ausführung	zur Selbstbestückung
Nutzhöhe	225 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Gewicht	9,5 kg
Tiefe in G	20
Höhe	300 mm
Breite	400 mm
Breite in G	12
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse