

AEG

Akku-Schlagschrauber 18V, max. Schrauben-Ø M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll, Typ: BSS18MTF12



Bestelldaten

Bestellnummer	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.

- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage.**
- **Gürtelhaken.**
- **Drehmomenteinstellung in 4 Stufen, einschließlich AutoStop zum optimalen Anziehen und Lösen von Radmuttern.**
- **bürstenloser Motor.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passenden Ersatzakku finden Sie unter Nr. 073846– 073848. Akku-Starter-Sets unter Nr. 073844.

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Anzahl enthaltener Akkus	0

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment	785 Nm
Schlagzahl	0 - 3800 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	BSS18MTF12
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akkuart	Lithium-Ion
typische Verwendung	Heavy Duty
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Gewicht	1,65 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Produktart	Schlagschrauber