



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL, Typ: 2-15G



Bestelldaten

Bestellnummer	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte. Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör). **IP64-Schutz.**

Robuste Bauweise mit eingelassenen Gläsern und gummierten Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 Professional mit sehr starken Magneten.

Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

4x Batterie Nr. 081561 LR6, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Schutztasche.

Technische Beschreibung

Höhe	115 mm
Reichweite	15 m
Stativgewinde	1/4 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Herstellerbezeichnung	GLL 2-15 G
Anzahl enthaltener Batterien	4
Fehlergrenze	$\pm 0,3$ mm/m
Nivellierbereich	± 4 Grad
Laserklasse	2
Gewicht	570 g
Länge	126 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Breite	63 mm
Farbe des Lasers	grün
IP-Schutzart	IP 64
Produktart	Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------