



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L6GS



Bestelldaten

Bestellnummer	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt. **Mit grünen Laserlinien für optimale Sichtbarkeit. Bis zu 400% bessere Sichtbarkeit als roter Laserstrahl.**

Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3× 360° Laserlinien. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien. Laserlinien dünn, scharf und deutlich sichtbar. Laserleistung in 3 Stufen einstellbar für bessere Sichtbarkeit oder längere Betriebszeit. Selbstnivellierung über weite Distanzen bei Schräglagen. Zeitersparnis durch einfaches Einrichten des Lotpunktes. Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis. Einfache und präzise Ausrichtung der Laserlinien um ±10°. Speicherfunktion der persönlichen Einstellungen. Staub- und Spritzwassergeschützt. Das dreifache Stromversorgungskonzept ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wahlweise mit Li-Ion-Akku, AA-Batterien oder Netzteil betreibbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Li-Ion-Akku, Ladegerät mit Netzadapter, Laserzieltafel, Tasche.

Technische Beschreibung

Breite	60 mm
Akkukapazität	5,2 Ah
Nivellierbereich	±4 Grad
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Akkuart	Lithium-Ion
Farbe des Lasers	grün
Tiefe	100 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Serie	LINO
Gewicht	530 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Reichweite	35 m
Fehlergrenze	±0,2 mm/m
Reichweite mit Empfänger	70 m
Höhe	110 mm
Durchmesser mit Empfänger	140 m
Betriebsdauer	11 h
Produktart	Kreuzlinienlaser