


**simturn AX Ausdreheinsatz rechts, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	270549 6,2
GTIN	2050002065437
Artikelklasse	24U

## Beschreibung

### Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

## Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
maximale Stechtiefe t <sub>max</sub>	0,5 mm
Herstellerbezeichnung	AG74X800
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		