


**simturn AX Center Line Ausdreheinsatz links, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Artikelklasse	24U

## Beschreibung

### Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

## Technische Beschreibung

f	1,95 mm
Innenkühlung	nein
Radius R	0,1 mm
maximale Stechtiefe t <sub>max</sub>	0,15 mm
Ø D	4 mm
Herstellerbezeichnung	AW3FX800
Nutzlänge	6,1 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		