



## Kompakt-Finishscheibe (SiC), Scheiben-Ø×Breite×Bohrungs-Ø: 175X25X32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	568742 175X25X32
GTIN	4062406781781
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

#### Verwendung:

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Finishscheibe aus gewickeltem Faservlies. Erzeugt ein **feines, glänzendes Finish** z. B. in der Herstellung von Hydraulikzylindern, Turbinenschaufeln, Bestecken, etc.

### Technische Beschreibung

Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Ausführung	6S fine
Breite	25 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Bohrungs-Ø	32 mm
Feinheitsgrad	fein
Härtegrad	mittel
Scheiben-Ø	175 mm
Antriebsmaschine	Schleifbock
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		