



Schleifscheibe (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Körnung: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	566357 36
GTIN	4027497150922
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheibe mit selbstschärfendem **Keramiksleifkorn (CER)** und integriertem glasfaserverstärktem Stützteller. **Aggressives Schleifverhalten** einer Fiberscheibe kombiniert mit **ruhigem Lauf** und Standzeitvorteil einer Fächerschleifscheibe.

Verwendung:

Flächen- und Kanteneinsatz.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Körnung	36
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Trägerteller	Glasgewebe Stützteller

optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
empfohlener Anstellwinkel	5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		