

**Garant****Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 16 mm, Gewinde M × L: M8X75****Bestelldaten**

Bestellnummer	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M8
Nutzlänge L <sub>1</sub>	20 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Schaft-Ø d	16 mm
Außen-Ø D	12,8 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	75 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

