



Manueller Prüfstand - vertikal, Typ: 500



Bestelldaten

Bestellnummer	479029 500
GTIN	2050002071575
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuster Prüfstand für digitales Hand-Kraftmessgerät.**
- **Präzise, linear geführte Mechanik, individuell positionierbar.**

Hebelversion mit großem Verfahrensweg je Hebelumdrehung. Bedienhebel im Winkel und Position umsetzbar, für optimale Bedienung.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Stück Befestigungsschrauben für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 479025 – 479027 und Zubehör Nr. 479033 – 479039.

Technische Beschreibung

Ein-/Aus-Schalter	nein
Länge	279 mm
Gewicht	8,2 kg

maximaler Anwendungsbereich	500 N
Höhe	578 mm
Vorschub (maximaler Hub)	150 mm
Breite	203 mm
Serie	MTL-110
Vorschub (pro Umdrehung)	76 mm
Antrieb	Hebel
Produktart	Prüfstand