

**Garant****Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 12 mm, Gewinde M × L: M6X90****Bestelldaten**

Bestellnummer	301381 M6X90
GTIN	4062406786069
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	90 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Gewinde M	M6
Schaft-Ø d	12 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	40 mm
Außen-Ø D	9,8 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

