

Garant**Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser Ø d = 25 mm, Gewinde M × L: M12X125****Bestelldaten**

Bestellnummer	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	125 mm
Außen-Ø D	20,8 mm
Nutzlänge L ₁	60 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Gewinde M	M12
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Verlängerung

