



## Magnet-Messstativ Feineinstellung 2-fach, Typ: 240



### Bestelldaten

Bestellnummer	441174 240
GTIN	7290003243143
Artikelklasse	46G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.

Universal-Messuhrenaufnahme für Einspannschäfte  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 Zoll und Messgeräte mit Halteprisma. **Sehr präzise Justiermöglichkeit durch doppelte Feineinstellung** an Messuhrenaufnahme und Magnetfuß.

### Technische Beschreibung

Länge Gelenkarm $L_1$	110 mm
Anschlussgewinde unten	M8
Länge Gelenkarm $L_2$	101 mm
Ausladung	282 mm
Magnetfuß Länge	60 mm

Magnetfuß Breite	50 mm
Haftkraft	800 N
Magnetfuß Höhe	55 mm
Produktart	Messtativ

---

## Zubehör

Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240	442112 240
---	------------