

**Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: GDS1050HC****Bestelldaten**

Bestellnummer	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

3/4 Zoll Drehschlagschrauber mit **BITURBO** Brushless-Technologie und **Bluetooth-Connectivity**.

- **3 Geschwindigkeits- / Drehmomentstufen.**
- **2 Betriebsarten für Metall und Holz.**
- **Weitere Parameter über die Toolbox App individuell einstellbar.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	1050 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M24
typische Verwendung	Heavy Duty
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
maximale Vibration nach EN	13,5 m/s ²
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schlagzahl	0 - 2600 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	2,9 kg
Akkukapazität	8 Ah
Herstellerbezeichnung	GDS18V-1050HC
maximales Losbrechmoment	1700 Nm
Drehmomentstufen	3
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Produktart	Schlagschrauber