



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 10Xmm



Bestelldaten

Bestellnummer	290036 10X
GTIN	4030741933226
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
für Rändelbreite b	6 mm
Schaft Breite	10 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändel-Ø d ₁	10; 15 mm
Laufstift	299911 2
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
Produktart	Rändelwerkzeug

