


## Garant

### Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 A = 120, Spann- Ø D1: 8mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	302261 8
GTIN	4062406786915
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

### Ausführung:

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Premium-Ausführung: vernickelte Ausführung mit 4 verschleißbaren **Kühlkanalbohrungen**.  
Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge (Verstellweg 10 mm).

### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.  
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

### Lieferumfang:

4 Stück M3-Düsenschrauben.

### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,  
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 –  
354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

## Technische Beschreibung

Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Außen-Ø D	27 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter