

**Garant**
**Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-A 100 A = 120, Spann-Ø: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308322 8
GTIN	4062406787042
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**
- **Schlanke Bauform (3°-Kontur).**

**Wuchtgüte 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.** Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

**Verwendung:**

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Außen-Ø D	24 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69893

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter