

Garant
Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-A 100 A = 120, Spann-Ø: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308322 10 |
| GTIN | 4062406787059 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**
- **Schlanke Bauform (3°-Kontur).**

Wuchtgüte 2,5 / 25000 min⁻¹. Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Ausraglänge A-Maß | 120 mm |
| Außen-Ø D | 26 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 120 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Schrumpffutter |