


Garant**ER-Spannmutter High Speed, für ER: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	309610 20
GTIN	4062406787318
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	19,5 mm
für ER	20 mm
Gewinde	M25×1,5

Schlüsselweite SW	30 mm
Außen-Ø D	34 mm
maximales Anzugsmoment	110 Nm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

Einmaulschlüssel Schlüsselweite 30 mm	613300 30
---------------------------------------	-----------