

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Micro Präzisions-Spannfutter-Verlängerung mit Zylinderschaft,
Spannbereich: 1-6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Artikelklasse	34F

Beschreibung**Ausführung:**

- **Außen- und Innenkegel geschliffen.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.**
- **Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!**

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806,

AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,

GARANT Spannzangen Nr. 309563,

ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 – 309573.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
L ₁	67 mm

Ø D ₂	13 mm
Schlüsselweite SW	19 mm
Ø d	20 mm
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter