

Garant GRIDLINE

**ESD-Werkstattwagen, 20×16G, Anzahl Schubladen: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	971750 6
GTIN	4062406783846
Artikelklasse	9GD

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkstattwagen **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Ablage aus pulverbeschichtetem, leitfähigem Stahlblech und zusätzlicher leitfähiger Ablage mit Kleinteilefächern und Dosenhalter aus Polyamid, kratzfest und oberflächenschonend. **Elektrisch leitfähige Räder** mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, mit spurlosem Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

**Verwendung:**

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	71 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Breite	800 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Werkstattwagen