

**Trockensauger, Herstellerbezeichnung: VHS120CB****Bestelldaten**

Bestellnummer	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Artikelklasse	07D

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige, sehr langlebige Nilfisk CFM „Grey Line“ Industriesauger.

**Funktion:**

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Hinweis:**

Passendes Zubehör finden Sie unter 078551-078552.

**Technische Beschreibung**

Behältervolumen	37 l
Netzspannung	230 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Anschlussnennweite	50 mm
Breite	570 mm
Filtersystem	Sternfilter

Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge	560 mm
Staubklasse – Sauger	M
Filterabreinigung	manueller Filterabrüttler
Gewicht	38 kg
Arbeitsgeräusch	74 dB(A)
Leistungsaufnahme	2000 W
IP-Schutzart	IP 44
Höhe	1015 mm
Art des Filters	Polyesterfilter
Netzfrequenz	50 Hz
Produktart	Nass- und Trockensauger