




## Zusatzfachboden, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	981118 2
GTIN	
Artikelklasse	96G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech mit Lochung, gewährleistet eine optimale Durchlüftung im Schrankinnenraum zur Vermeidung von Wärmestau beim Ladevorgang.

#### Passend für:

Nr. 981114 und Nr. 981115.

#### Lieferumfang:

Fachboden inklusive Befestigungsmaterial.

### Technische Beschreibung

Höhe	65 mm
Tiefe	450 mm
Tragfähigkeit	50 kg
Gewicht	6,5 kg
Breite	1025 mm
Herstellerbezeichnung	Fachboden gelocht Fa. Hoffmann 50kg St.bl. besch.gl. RAL7035 1200mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	50 kg
Produktart	Fachboden

