



Hartmetall-Trennscheibe, Scheiben-Ø: 76mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563423 76
GTIN	4059952567549
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

Schmale Trennscheiben speziell für beengte Stellen.
Stahlteiler mit aufgelötetem HM-Granulat an der Schneidkante.

Verwendung:

Zum Trennen von Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten.

Passend für:

Akku-Kleinwinkelschleifer Nr. 077100.

Technische Beschreibung

für Materialstärken	3 - 5 mm
Scheibenbreite	1,8 mm
maximale Drehzahl	20100 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Bohrungs-Ø	10 mm
Stammblattbreite	0,9 mm

Formbeschreibung	gerade
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Gipsfaserplatten
optimiert für Werkstoff	Kunststoff
optimiert für Werkstoff	Holz
Antriebsmaschine	Geradschleifer
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		