

**Diamant-Trennscheibe STANDARD** Universal, Scheiben-Ø: 230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	569721 230
GTIN	9003173101100
Artikelklasse	53T

Beschreibung**Ausführung:**

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Für den täglichen Einsatz auf allen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Direkt aufgesinterter Belag, vergütetes Stammblatt (kein Taumeln).

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
-------------------	------------------------

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifbelag Höhe	9 mm
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifbelag Breite	2,6 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe