


DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, unbeschichtet, Ø f9 D1: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	220306 12
GTIN	4034221141484
Artikelklasse	26Y

Beschreibung
Hinweis:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_2	18 mm
Gesamtlänge L	24 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,03 mm
Schneiden-Ø D	12 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,24 mm
Schlüsselweite SW	9,5 mm
Auskraglänge L_1	18 mm
DUO-LOCK Schnittstelle	DL12
Ø D_2	11,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment	30 Nm
Toleranz Nenn-Ø	f9

Anzahl Schneiden Z	4
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Teilung der Schneiden	ungleich
Spiralwinkel	37 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie	HPC
Innenkühlung	nein
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	240 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	240 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	120 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		