


Garant

Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 2,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Stechbreite w	2,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9035

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		