

Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 1,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	275000 1,5		
GTIN	4062406798994		
Artikelklasse	21H		

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,15 mm		
Schneidstoff	НМ		
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U		
Stechbreite w	1,5 mm		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten		
Beschichtung	TiCN		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Sorte	HB9035		



Anzahl Wechsel/Schneiden	1		
Wendeschneidplattenprofil	neutral		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen		

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	Р
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		