


**Garant****Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

**Verwendung:**

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/U
Stechbreite w	1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9035

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		