

## Transport- und Stapelbehälter mit Klappe, Nutztiefe × Nutzbreite: 1200X800mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Artikelklasse	96l

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.

Mit Klappe.

#### Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

#### Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

### Technische Beschreibung

Gewicht	53 kg
Tiefe	1260 mm
Füllhöhe	500 mm
kranbar	ja

Wand Ausführung	mit Klappe
Unterfahrhöhe	100 mm
Stapelrand 3-seitig	nein
Stapelhöhe maximal	600 mm
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein
Fangecken mit Kranösen	ja
Einfahrtiefe	1060 mm
Breite	860 mm
Tragfähigkeit	2000 kg
Höhe	670 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Stapeltragfähigkeit	10000 kg
Farbe	mausgrau RAL 7005
stapelbar	ja
Einfahrbreite	660 mm
Material	Stahlblech
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter