



Akku-Blechscherer, Typ: M18BMS20-0



Bestelldaten

Bestellnummer	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Akku-Schlitz- / Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm.

- **Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen.**
- **Drehzahlelektronik.**
- **In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Radius der kleinsten Kurve	180 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	2,3 kg

Schnittbreite	5 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximale Schnittleistung in Aluminium	3,2 mm
maximale Schnittleistung in Stahl	2 mm
Produktart	Blehschere