

Garant**VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	122481 7,9
GTIN	4062406791117
Artikelklasse	11E

Beschreibung**Ausführung:**

Speziell für die Zerspanung von **Titan- und Nickelbasislegierungen**. Mit verschleißfester, ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung für **hohe Standzeiten** bei gleichzeitig **optimaler Bohrungsqualität** und **sehr geringer Gratbildung**.

Hinweis:

Spannutenlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische Beschreibung

Spannutenlänge L_c	34,05 mm
Norm	DIN 6537 K
Schaft-Ø D_s	8 mm
Toleranz Nenn-Ø	m7
Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	22,2 mm
Vorschub f in Titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/U
Nenn-Ø D_c	7,9 mm
Gesamtlänge L	79 mm
Beschichtung	TiAlSiN
Schneidstoff	VHM
Ausführung	4xD

Spitzenwinkel	140 Grad
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie	HPC
Semi-Standard	ja
Farbring	pink
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
Inconel	geeignet	35 m/min	S
nass maximal	geeignet		