



## Diamant-Trennscheibe, Scheiben-Ø: 76mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563422 76
GTIN	4059952539874
Artikelklasse	54B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schmale Trennscheiben speziell für beengte Stellen.  
Aufgesinterter geschlossener Diamant-Schneidenrand. Sauberer Schnitt.

#### Verwendung:

Zum Trennen von Feinsteinzeug, Fliesen und Marmor.

#### Werkstoff:

Optimiert für: Feinsteinzeug, Marmor, Fliesen.

#### Passend für:

**Akku-Kleinwinkelschleifer** Nr. 077100.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20150 min <sup>-1</sup>
für Materialstärken	5,7 - 9,5 mm
Bohrungs-Ø	10 mm
Scheibenbreite	1,4 mm
Scheiben-Ø	76 mm

Stammblattbreite	1,1 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Formbeschreibung	gerade
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
Antriebsmaschine	Geradschleifer
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stein	geeignet		