



Diamant-Trennscheibe STANDARD** Universal, Scheiben-Ø: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569721 115
GTIN	9003173102909
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nasschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Für den täglichen Einsatz auf allen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Direkt aufgesinterter Belag, vergütetes Stammblatt (kein Taumeln).

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	115 mm
------------	--------

maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
Schleifbelag Breite	2 mm
Schleifbelag Höhe	7 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe