

Garant**Einstechplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2,2 mm
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Datenblatt

Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		