


Garant
VHM-Fräser DIN 6535 HB, unbeschichtet, Ø e8 DC: 3mm


Bestelldaten

Bestellnummer	202510 3
GTIN	4045197117199
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Extra scharfe Schneidkanten.

Baumaße ähnlich DIN 6527.

Doppelt hinterschleiffener Seitenfreiwinkel.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø D _c	3 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,008 mm
Freistellungs-Ø D ₁	2,8 mm
Auskräglänge L ₁ inkl. Freistellung	15 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,01 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schneidenlänge L _c	10 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	45 Grad

Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	180 m/min	N
PE-HD	geeignet	130 m/min	N
PA 66	geeignet	150 m/min	N
PEEK	geeignet	130 m/min	N
PF 31	geeignet	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N
Cu	geeignet	140 m/min	N
CuZn	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

