

## Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden, Nutztiefe × Nutzbreite: 1200X800mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Artikelklasse	96I

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.

Feste Wände.

#### Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

#### Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

### Technische Beschreibung

Stapeltragfähigkeit	10000 kg
Einfahrbreite	660 mm
Breite	860 mm
Farbe	mausgrau RAL 7005

Einfahrtiefe	1060 mm
Wand Ausführung	feste Wand
Füllhöhe	500 mm
Material	Stahlblech
Gewicht	53 kg
kranbar	ja
Unterfahrhöhe	100 mm
Tiefe	1260 mm
stapelbar	ja
Stapelrand 3-seitig	nein
Höhe	670 mm
Tragfähigkeit	2000 kg
Stapelhöhe maximal	600 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Fangecken mit Kranösen	ja
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter