

Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden, Nutztiefe × Nutzbreite: 1200X1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Artikelklasse	96l

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.

Feste Wände.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

Technische Beschreibung

Wand Ausführung	feste Wand
Einfahrbreite	860 mm
Tragfähigkeit	2000 kg
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein

Stapelrand 3-seitig	nein
Breite	1060 mm
Fangecken mit Kranösen	ja
Unterfahrhöhe	100 mm
stapelbar	ja
Stapeltragfähigkeit	10000 kg
Stapelhöhe maximal	600 mm
Füllhöhe	500 mm
kranbar	ja
Gewicht	60 kg
Höhe	670 mm
Einfahrtiefe	1060 mm
Material	Stahlblech
Tiefe	1260 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Farbe	mausgrau RAL 7005
Nutztiefe	1200 mm
Nutzbreite	1000 mm
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter