

Transport- und Stapelbehälter mit Klappe, Nutztiefe × Nutzbreite: 800X500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Artikelklasse	96l

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.

Mit Klappe.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

Technische Beschreibung

gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein
Gewicht	27 kg
Tragfähigkeit	1000 kg
Material	Stahlblech

Farbe	mausgrau RAL 7005
Einfahrtiefe	660 mm
Höhe	570 mm
kranbar	ja
Fangecken mit Kranösen	ja
Füllhöhe	400 mm
Stapelhöhe maximal	500 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Tiefe	860 mm
Einfahrbreite	360 mm
Breite	560 mm
Stapeltragfähigkeit	5000 kg
stapelbar	ja
Stapelrand 3-seitig	nein
Unterfahrhöhe	100 mm
Wand Ausführung	mit Klappe
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	800 mm
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter