



Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Stahl, Typ: M12FID2-2



Bestelldaten

Bestellnummer	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.**
- **Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.**
- **Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.**
- **REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.**

Kompakter Schlagschrauber (127 mm Länge) mit 1/4 Zoll HEX Bitaufnahme.

Vorteil:

Spitzenmodell FUEL™.

Lieferumfang:

Inklusive 2xLi-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Akkuspannung	12 V
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 2900 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
geeignet für Material	Stahl
Herstellerbezeichnung	M12 FID2-202X
Akkukapazität	2 Ah
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	HEX (E 6,3)
typische Verwendung	Strong
Gewicht	0,9 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment 1. Stufe	170 Nm
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 3600 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 1700 min ⁻¹
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C