



## Nadelmarkierer FlyMarker® mini 120/45 Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X4



### Bestelldaten

Bestellnummer	085753 2X4
GTIN	
Artikelklasse	04F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).

- Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
  - Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz und neu gestalteter Parameteranzeige für einen schnellen Einblick in jede Programmzeile
  - Großes 4,3"-Farbdisplay
  - Neueste Prozessortechnologie für eine flüssige Menünavigation und eine sehr kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit).
  - 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display.
  - Gehäuse aus bruchfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff.
  - Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
  - Schriftart: Punktmatrix im Raster 5x7 oder 9x13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
  - Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.
  - Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markiererergebnisse.
  - Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
- Extrem handliches, 100% mobiles **Akku-Handmarkiersystem** mit Touch-Bedienoberfläche und großen 4,3 Zoll Farbdisplay.

#### Lieferumfang:

Inklusive Boardwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°. Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, **2 x 18V Li-Ionen Akkus**, Ladegerät.

## Technische Beschreibung

Nennspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	4 Ah
Schrifthöhe	1 - 10 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
maximale Markierfeldbreite	120 mm
maximale Markierfeldhöhe	45 mm
Produktart	Nadelmarkierer