



## Schlagbohrmaschine, Typ: GSB212RCTK



### Bestelldaten

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 075720 GSB212RCTK |
| GTIN          | 3165140505642     |
| Artikelklasse | 03B               |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor** mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.

- **Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.**
- **Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.**
- **Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.**
- **Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.**
- **Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständler verwendbar.**
- **2-Gang-Getriebe.**
- **Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben.**
- **Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Transportkoffer.

## Technische Beschreibung

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm             |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz  | 40 mm                   |
| maximale Vibration nach EN      | 14,6 m/s <sup>2</sup>   |
| Leistungsaufnahme               | 1300 W                  |
| Gewicht                         | 2,9 kg                  |
| Herstellerbezeichnung           | GSB 21-2 RCT            |
| maximale Schlagzahl             | 15300 min <sup>-1</sup> |
| maximale Drehzahl 1. Gang       | 900 min <sup>-1</sup>   |
| Energieversorgung               | Netzbetrieben           |
| maximales Drehmoment            | 43 Nm                   |
| Verpackung                      | Transportkoffer         |
| Bohrfutter-Aufnahme             | 1/2 Zoll – 20 UNF       |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl | 16 mm                   |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Beton | 22 mm                   |
| maximale Drehzahl 2. Gang       | 3000 min <sup>-1</sup>  |
| Produktart                      | Schlagbohrmaschine      |