



Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen. 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	5 µm
Batterietyp	Knopfzelle
Messbereich	50 - 75 mm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B2
Spindel-Ø	6,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Spindelsteigung	0,5 mm
IP-Schutzart	IP 54
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032