



Metall-Kappsäge, Typ: 72365460



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 078244 72365460 |
| GTIN | 4014586894447 |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung

Ausführung:

Halbstationäre Kappsäge für effizientes und schnelles Trennen von Bauteilen sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.

- **Größtmöglicher Arbeitsfortschritt durch einen drehmomentstarken Motor mit niedrigen Drehzahlen**
- **Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung durch Kaltschnitt**
- **Hohe Oberflächenqualität durch spezielle Sägeblätter für verschiedene Metalle**
- **Bis zu 100% funkenfrei und keine Staubbildung durch Kaltschnitt**
- **Gut ausbalanciertes Griffdesign für eine bessere Führung**
- **Hochpräzise, langlebige Stahlkonstruktion**
- **Sockel aus Aluminiumguss**
- **Sanftanlauf sorgt für ein langsames Hochfahren des Motors, wodurch die Mechanik geschützt wird**
- **Schnellspannvorrichtung für Tischklemme**
- **Bequeme Fasen- und Winkeleinstellung von 0° bis 45°**
- **Tiefenanschlag+Einfacher Sägeblattwechsel**

Verwendung:

- **Sägen von Stahl- und Metallprofilen.**

- **Herstellen von Teilungs- und Gehrungsschnitten.**
- **Bearbeitung von Rohren, Metallbolzen, Winkeleisen, Stangenmaterial.**

Lieferumfang:

1× Kappsäge, 1× Sägeblatt für Baustahl, 1× Kombischlüssel: Innensechskant, 6 mm und Kreuzschlitz PH 2, 1× Innensechskant 8 mm.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Sanftanlauf | ja |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Herstellerbezeichnung | MKAS 355 |
| Netzspannung | 230 V |
| maximale Schnitttiefe 90° | 120 mm |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Sägeblatt-Ø | 355 mm |
| maximale Schnitttiefe 45° | 90 mm |
| maximale Drehzahl | 1300 min ⁻¹ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Produktart | Säge |